



TCW060

TCW060 1xTL-D18W HF

1, MASTER TL-D, 18 W, 19 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu źródła światła	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]	Barwa źródła światła	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Znak CE	Tak	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	25
Okres gwarancji	3 lata	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie palności	-	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie ENEC	-	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Prąd rozruchowy	15 A
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozruchu	0,37 ms
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-	Zużycie energii	18 19 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Liczba źródeł światła	1	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
		Przewód	-

TCW060

Liczba produktów na MCB 16 A typu B	15
-------------------------------------	----

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	350 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	660 mm
Całkowita szerokość	86 mm
Całkowita wysokość	90 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	90 x 86 x 660 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
-------------------	------------------------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
--	--------



Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL-D18W HF
Pełna nazwa produktu	TCW060 1xTL-D18W HF
Full EOC	871155981377699
Kod zamówienia	81377699
Materiał Nr (12NC)	910503610618
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559813776
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711559813875

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 1xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

