



TCW060

TCW060 2xTL-D18W HF

2, MASTER TL-D, 18 B, 36 B, Электронный высокочастотный

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Количество источников света	2
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	-

Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, призматический
Светораспределение светильника	-
Универсальная оценка бликования CEN	25
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 230 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Not applicable B
Пусковой ток	15 A
Время пуска	0,37 ms
Энергопотребление	18 36 B
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	-

TCW060

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	15
---	----

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -15 до +25 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Расстояние до точки фиксации (ном.)	350 мм
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	660 мм
Общая ширина	136 мм
Общая высота	90 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	90 x 136 x 660 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
--	--------



Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCW060 2xTL-D18W HF
Полное название продукта	TCW060 2xTL-D18W HF
Полный код продукта	871155981378399
Код заказа	910503610718
Материал № (12NC)	910503610718
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559813783
Нумератор — упаковок на внешний короб	9
EAN/UPC — короб	8711559813882

Чертеж размеров



Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

