



TCW060

TCW060 1xTL-D36W HF

1, MASTER TL-D, 36 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwanneleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]		-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CE-Zeichen	Ja	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	25
Garantiedauer	3 Jahre		
Entflammbarkeitszeichen	-	Betrieb und Elektrik	
ENEC-Zeichen	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
		Einschaltstrom	15 A
		Einschaltzeit	0,37 ms
		Energieverbrauch	36 W
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Lichttechnische Daten			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Anzahl Lichtquellen	1		
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad		

TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	15
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	900 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.270 mm
Gesamte Breite	86 mm
Gesamte Höhe	90 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	90 x 86 x 1270 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TCW060 1xTL-D36W HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 1xTL-D36W HF
Gesamt-Produktcode	871155981379099
Bestellcode	81379099
Material-Nr. (12NC)	910503610818
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813790
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8711559813899

Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

