



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Elektronický, vysokofrekvenční

TCW060 navržené pro použití v náročných podmínkách je úsporné, kompaktní svítidlo s vyšším krytím. Specializované verze jsou dostupné pro zářivky TL-D a TL5. Toto je konkurenceschopné, energeticky úsporné řešení osvětlení vlhkých prostor s krytím IP65 a výhradně elektronickými předřadníky se stejnými investičními náklady jako s elektromagnetickými. Flexibilní stropní spona usnadňuje instalaci a údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Jednotné hodnocení oslnění CEN	
Kód řady svítidel	TL-D [MASTER TL-D]	25	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka		
Předřadník	HF [Elektronický, vysokofrekvenční]		
Značka CE	Ano		
Záruční lhůta	3 roky		
Značka hořlavosti	-		
Značka ENEC	-		
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	-	Vstupní napětí	220 až 240 V
Index podání barev (CRI)	-	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Počet světelných zdrojů	2	Počáteční spotřeba energie CLO	Not applicable W
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- stupňů	Náběhový proud	20 A
Barva světelného zdroje	-	Doba náběhového proudu	0,37 ms
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt, prizmatické	Spotřeba energie	36 72 W
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Účinnost (zlomek)	0.9
		Připojení	Šroubová svorkovnice třípólová
		Kabel	-
		Počet produktů na MCB 16 A typu B	13
		Teplota okolí	
		Rozsah okolních teplot	-15 až +25 °C
		Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	Ne

TCW060

Stálý světelný tok	Ne
--------------------	----

Mechanické a materiály

Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	900 mm
Barva těla	Šedá
Celková délka	1 270 mm
Celková šířka	136 mm
Celková výška	90 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	90 x 136 x 1270 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance spotřeby energie	+/-10%
----------------------------	--------

Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,01 %


Podmínky použití

Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednací název produktu	TCW060 2xTL-D36W HF
Celý název výrobku	TCW060 2xTL-D36W HF
Full EOC	871155981380699
Objednací kód	81380699
Číslo materiálu (12NC)	910503610918
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559813806
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711559813905

Rozměrové výkresy



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1 270 mm

