



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Elektronisk højfrekvens

TCW060 er et økonomisk, kompakt og vandtæt armatur, som er udviklet til brug i krævende miljøer. Det fås i særlige udgaver til TL-D- og TL5-lyskilder. IP65-klassifikationen med effektiv beskyttelse mod indtrængende vand, betjeningen baseret på elektronisk forkobling og en pris, som ligger tæt op ad prisen på traditionelle elektromagnetiske løsninger, gør TCW060 til en konkurrencedygtig, energibesparende løsning til våde miljøer. En fleksibel loftscrap sikrer nem installation og vedligeholdelse.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	TL-D [MASTER TL-D]
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	HF [Elektronisk højfrekvens]
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Antal lyskilder	2
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskildefarve	-

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, prismatisk
Lampens lysstrålespedning	-
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	25
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	Not applicable W
Startstrøm	20 A
Starttid	0,37 ms
Strømforbrug	36 72 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	13

TCW060

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-15 til +25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Afstand (længde) til fastgørelsespunkt (nom.)	900 mm
Farve på armaturhus	Grå
Samlet længde	1.270 mm
Samlet bredde	136 mm
Samlet højde	90 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	90 x 136 x 1270 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Målskitse



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TCW060 2xTL-D36W HF
Det fulde produkt navn	TCW060 2xTL-D36W HF
Full EOC	871155981380699
Ordrekode	81380699
Materialenr. (12NC)	910503610918
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8711559813806
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711559813905

