



# TCW060

## TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Electronic high-frequency

TCW060 on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Se on taloudellinen, pieni ja vesitiivis valaisin. TL-D- ja TL5-lampuille on saatavana omat versionsa. Valaisimella on IP65-suojausluokka, niin ettei vettä tai pölyä pääse sen sisälle. Valaisin toimii vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Tämä on kilpailukykyinen ratkaisu kosteisiin tiloihin. Joustava kiinnitysjärjestelmä helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa             |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lamppuperheen koodi        | TL-D [MASTER TL-D]             |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö                      |
| Liitäntälaitte             | HF [Electronic high-frequency] |
| CE-merkintä                | Kyllä                          |
| Takuuaika                  | 3 vuotta                       |
| Tulenarkuusmerkintä        | -                              |
| ENEC-merkintä              | -                              |
| Hehkulankatesti            | Lämpötila 650 °C, kesto 5 s    |
| RoHS-direktiivin mukainen  | Kyllä                          |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Vastaava värlämpötila (nim.)   | -                                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)       | -                                 |
| Valonlähteiden lukumäärä       | 2                                 |
| Valonlähteen keilakulma        | - °                               |
| Valonlähteen väri              | -                                 |
| Optisen kuvun tyyppi           | Prismaattinen polykarbonaattikupu |
| Valaisimen valokeilan hajautus | -                                 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Häikäisyindeksi | 25 |
|-----------------|----|

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tulojännite                              | 220-240 V                          |
| Viivatiheys                              | 50 to 60 Hz                        |
| Alkuperäinen CLO-energiankulutus         | Not applicable W                   |
| Kytkevätvirtasysäys                      | 20 A                               |
| Kytkevät aika                            | 0,37 ms                            |
| Virrankulutus                            | 36 72 W                            |
| Tehokerroin (murtoluku)                  | 0.9                                |
| Liitäntä                                 | Ruuviliitinkytkenärima, 3-napainen |
| Kaapeli                                  | -                                  |
| Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B | 13                                 |

### Käyttölämpötila

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Käyttölämpötila-alue | -15...+25 °C |
|----------------------|--------------|

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## TCW060

|                     |    |
|---------------------|----|
| Jatkuva valontuotto | Ei |
|---------------------|----|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Heijastimen materiaali                    | Teräs              |
| Optiikan materiaali                       | Polykarbonaatti    |
| Optisen kuvun/linssin materiaali          | Polykarbonaatti    |
| Kiinnityspisteen pituuden etäisyys (nim.) | 900 mm             |
| Kotelon väri                              | Harmaa             |
| Kokonaispituus                            | 1 270 mm           |
| Kokonaisleveys                            | 136 mm             |
| Kokonaiskorkeus                           | 90 mm              |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys)         | 90 x 136 x 1270 mm |

### Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Suojausluokan koodi             | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]            |
| Suojausluokka IEC               | Suojausluokka I                          |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energiankulutuksen toleranssi | +/-10% |
|-------------------------------|--------|

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 0,01 % |
|--------------------------------------------------------|--------|



### Käyttökohteiden olosuhteet

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Enimmäishimmennystaso            | Ei sovellettavissa |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei                 |

### Tuotetiedot

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tilaustuotteen nimi                  | TCW060 2xTL-D36W HF |
| Koko tuotenimi                       | TCW060 2xTL-D36W HF |
| Full EOC                             | 871155981380699     |
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4351423             |
| Tilauuskoodi                         | 81380699            |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910503610918        |
| Paikallinen koodi                    | 4351423             |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                   |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711559813806       |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6                   |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711559813905       |

## Mittapiirros



| Product             | A      | B        |
|---------------------|--------|----------|
| TCW060 2xTL-D36W HF | 900 mm | 1 270 mm |

