



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás

A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelhetők. Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Előtetőegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyűlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	-
Színvisszaadási index (CRI)	-
Fényforrások száma	2

Fényforrás sugárzási szöge	- fok
A fényforrás színe	-
Optikai búra típusa	Polikarbonát búra, prizmás
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	25

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	Not applicable W
Induló áramlökés	20 A
Indulási idő	0,37 ms
Teljesítményfelvétel	36 72 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

TCW060

Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	13
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15 – +25 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	900 mm
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	1 270 mm
Teljes szélesség	136 mm
Teljes magasság	90 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	90 x 136 x 1270 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

Méretezett rajza

Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1 270 mm

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,01 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW060 2xTL-D36W HF
Teljes terméknév	TCW060 2xTL-D36W HF
Full EOC	871155981380699
Rendelési kód	81380699
Cikkszám (12NC)	910503610918
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559813806
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559813905



