



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Elektronisch, hoogfrequent

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Kleurweergave-index (CRI)	-
Aantal lichtbronnen	2
Bundelhoek van lichtbron	- graden
Kleur lichtbron	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, prismatisch
Bundelspreiding armatuur	-

Unified Glare Rating (UGR)	25
----------------------------	----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanankelijk energiegebruik CLO	Not applicable W
Aanloopstroom	20 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,37 ms
Energieverbruik	36 72 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B 13	

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-15 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

TCW060

Constance lichtopbrengst	Nee
--------------------------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	900 mm
Kleur behuizing	Grijs
Totale lengte	1.270 mm
Totale breedte	136 mm
Totale hoogte	90 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x 136 x 1270 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,01 %
--------------------------------------	--------


Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCW060 2xTL-D36W HF
Volledige productnaam	TCW060 2xTL-D36W HF
Full EOC	871155981380699
Beschrijving lokale code	TCW060236HF
Bestelcode	81380699
Materiaalnr. (12NC)	910503610918
Lokale code	TCW060236HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559813806
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711559813905

Maatschets



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

