



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Elektronisk højfrekvens

TCW060 er et økonomisk, kompakt og vandtæt armatur, som er udviklet til brug i krævende miljøer. Det fås i særlige udgaver til TL-D- og TL5-lyskilder. IP65-klassifikationen med effektiv beskyttelse mod indtrængende vand, betjeningen baseret på elektronisk forkobling og en pris, som ligger tæt op ad prisen på traditionelle elektromagnetiske løsninger, gør TCW060 til en konkurrencedygtig, energibesparende løsning til våde miljøer. En fleksibel loftscrap sikrer nem installation og vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger		Optikafskærmningstype	
Kode for lampeserie	TL-D [MASTER TL-D]	Skål/afskærmning i polykarbonat, prismatisk	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lampens lysstrålespedning	
Forkobling	HF [Elektronisk højfrekvens]	-	
CE-mærke	Ja	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	
Garantiperiode	3 år	25	
Mærke for brændbarhed	-	Drift og el	
ENEC-mærke	-	Indgangsspænding	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	220 til 240 V	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Linjefrekvens	
Lysteknisk		50 to 60 Hz	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-	Indledende CLO-strømforbrug	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-	Not applicable W	
Antal lyskilder	1	Startstrøm	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	24 A	
Lyskildefarve	-	Starttid	
		0,3 ms	
		Strømforbrug	
		55 58 W	
		Effektfaktor (brøk)	
		0.9	
		Tilslutning	
		Blok med skruetilslutning, 3-polet	
		Kabel	
		-	
		Antal produkter på MCB af 16 A type B	
		15	

TCW060

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-15 til +25 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Afstand (længde) til fastgørelsespunkt (nom.)	1.200 mm
Farve på armaturhus	Grå
Samlet længde	1.570 mm
Samlet bredde	86 mm
Samlet højde	90 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	90 x 86 x 1570 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %
------------------------------------	--------


Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCW060 1xTL-D58W HF
Det fulde produktnavn	TCW060 1xTL-D58W HF
Full EOC	871155981381399
Ordrekode	81381399
Materialenr. (12NC)	910503611018
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8711559813813
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
EAN/UPC – kasse	8711559813912

Målskitse



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

