



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás

A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelkeznek. Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.

Termék adatok

Általános információ		Fényforrás sugárzási szöge	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]	A fényforrás színe	-
Előtétegegységek száma	1 egység	Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, prizmás
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
CE jelölés	Igen	Egységesített káprázási besorolás (CEN)	25
Jótállási idő	3 év	Működtetés és elektronika	
Gyűlékonysági jelzés	-	Bemeneti feszültség	220–240 V
ENEC jel	-	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	Not applicable W
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Induló áramlökés	24 A
Technikai adatok		Indulási idő	0,3 ms
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	-	Teljesítményfelvétel	55 58 W
Színvisszaadási index (CRI)	-	Teljesítménytényező (tört)	0.9
Fényforrások száma	1	Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

TCW060

Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	15
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15 – +25 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	1 200 mm
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	1 570 mm
Teljes szélesség	86 mm
Teljes magasság	90 mm
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	90 x 86 x 1570 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

Méretezett rajza

Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,01 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW060 1xTL-D58W HF
Teljes terméknev	TCW060 1xTL-D58W HF
Full EOC	871155981381399
Rendelési kód	81381399
Cikkszám (12NC)	910503611018
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559813813
Számláló – csomag külső dobozonként	9
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559813912

