



# TCW060

## TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Elektronisk høyfrekvens

Basic Waterproof er et økonomisk, kompakt og vanntett armatur som er utviklet for bruk i tøffe omgivelser. Tilgjengelige for bruk med TL-D- og TL5-lyskilde. Armaturen er IP65, og kommer kun med elektroniske forkoblinger. En konkurransedyktig og energibesparende løsning for bruk på steder med mye fukt – med et kostnadsnivå som kan konkurrere med elektromagnetiske løsninger. Et fleksibelt takfeste sørger for enkel montering.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL-D [MASTER TL-D]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	-
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, prismatisk
Armatur lysstråle spredning	-

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) 25	
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	Not applicable W
Startstrøm	24 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	55 58 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	15
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-15 til +25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

## TCW060

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Avstand, festepunkt (nom.)	1 200 mm
Innfatningsfarge	Grå
Total lengde	1 570 mm
Total bredde	86 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 86 x 1570 mm
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
<b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>	
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,01 %
----------------------------------	--------



### Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCW060 1xTL-D58W HF
Fullstendig produktnavn	TCW060 1xTL-D58W HF
Full EOC	871155981381399
Lokal kodebeskrivelse	3300291
Bestillingskode	81381399
Materialenr. (12NC)	910503611018
Lokal bestillingskode	3300291
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559813813
SAP-teller – pakker per utvendige	9
EAN/UPC – boks	8711559813912

### Målskisse



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

