



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektronisk højfrekvens

TCW060 er et økonomisk, kompakt og vandtæt armatur, som er udviklet til brug i krævende miljøer. Det fås i særlige udgaver til TL-D- og TL5-lyskilder. IP65-klassifikationen med effektiv beskyttelse mod indtrængende vand, betjeningen baseret på elektronisk forkobling og en pris, som ligger tæt op ad prisen på traditionelle elektromagnetiske løsninger, gør TCW060 til en konkurrencedygtig, energibesparende løsning til våde miljøer. En fleksibel loftscrap sikrer nem installation og vedligeholdelse.

Produkt data



Generelle oplysninger		Optikafskærmningstype	
Kode for lampeserie	TL-D [MASTER TL-D]	Skål/afskærmning i polykarbonat, prismatisk	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lampens lysstrålespedning	
Forkobling	HF [Elektronisk højfrekvens]	-	
CE-mærke	Ja	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	
Garantiperiode	3 år	25	
Mærke for brændbarhed	-		
ENEC-mærke	-		
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s		
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-	Indgangsspænding	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-	220 til 240 V	
Antal lyskilder	2	Linjefrekvens	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	50 to 60 Hz	
Lyskildefarve	-	Indledende CLO-strømforbrug	
		Not applicable W	
		Startstrøm	
		24 A	
		Starttid	
		0,3 ms	
		Strømforbrug	
		110 58 W	
		Effektfaktor (brøk)	
		0.9	
		Tilslutning	
		Blok med skruetilslutning, 3-polet	
		Kabel	
		-	
		Antal produkter på MCB af 16 A type B	
		15	

TCW060

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-15 til +25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Afstand (længde) til fastgørelsespunkt (nom.)	1.200 mm
Farve på armaturhus	Grå
Samlet længde	1.570 mm
Samlet bredde	136 mm
Samlet højde	90 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	90 x 136 x 1570 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreproduktnavn	TCW060 2xTL-D58W HF
Det fulde produktnavn	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Ordrekode	81382099
Materialenr. (12NC)	910503611118
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8711559813820
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711559813929

Målskitse



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

