



# TCW060

## TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektronisk høyfrekvens

Basic Waterproof er et økonomisk, kompakt og vanntett armatur som er utviklet for bruk i tøffe omgivelser. Tilgjengelige for bruk med TL-D- og TL5-lyskilde. Armaturen er IP65, og kommer kun med elektroniske forkoblinger. En konkurransedyktig og energibesparende løsning for bruk på steder med mye fukt – med et kostnadsnivå som kan konkurrere med elektromagnetiske løsninger. Et fleksibelt takfeste sørger for enkel montering.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                         | Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) 25 |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Lampefamiliekode                | TL-D [MASTER TL-D]                      | Drift og elektronikk                         |                           |
| Antall utstyrsenheter           | 1 enhet                                 | Inngangsspenning                             | 220 til 240 V             |
| Forkobling                      | HF [Elektronisk høyfrekvens]            | Line Frequency                               | 50 to 60 Hz               |
| CE-merke                        | Ja                                      | Opprinnelig CLO strømforbruk                 | Not applicable W          |
| Garantiperiode                  | 3 år                                    | Startstrøm                                   | 24 A                      |
| Brennbarhetsmerke               | -                                       | Innløpstid                                   | 0,3 ms                    |
| ENEC-merke                      | -                                       | Effektforbruk                                | 110 58 W                  |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek       | Effektfaktor (brøk)                          | 0.9                       |
| I samsvar med EU RoHS           | Ja                                      | Tilkobling                                   | Skruterminalblokk, 3-pols |
| Teknisk belysning               |                                         | Kabel                                        | -                         |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | -                                       | Antall produkter på MCB på 16 A type B       | 15                        |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | -                                       | Temperatur                                   |                           |
| Antall lyskilder                | 2                                       | Omgivelsestemperatur                         | -15 til +25 °C            |
| Spredningsvinkel på lyskilden   | - grad(er)                              | Kontroller og dimming                        |                           |
| Lyskildefarge                   | -                                       | Kan dimmes                                   | Nei                       |
| Type optisk deksel              | Kule/deksel av polykarbonat, prismatisk |                                              |                           |
| Armatur lysstråle spredning     | -                                       |                                              |                           |

## TCW060

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Konstant lyseffekt (CLO)                     | Nei                                                    |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>                |                                                        |
| Reflektormateriale                           | Stål                                                   |
| Optisk materiale                             | Polykarbonat                                           |
| Optisk deksel/linsemateriale                 | Polykarbonat                                           |
| Avstand, festepunkt (nom.)                   | 1 200 mm                                               |
| Innfatningsfarge                             | Grå                                                    |
| Total lengde                                 | 1 570 mm                                               |
| Total bredde                                 | 136 mm                                                 |
| Total høyde                                  | 90 mm                                                  |
| Mål (høyde x bredde x høyde)                 | 90 x 136 x 1570 mm                                     |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>            |                                                        |
| Ingress beskyttelseskode                     | IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode                | IK08 [5 J hærversikker]                                |
| IEC-beskyttelsesklasse                       | Sikkerhetsklasse I                                     |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |                                                        |
| Strømforbrukstoleranse                       | +/-10%                                                 |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Andel driversvikt ved 5000 timer | 0,01 % |
|----------------------------------|--------|


### Bruksforhold

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Maksimalt dimmenivå          | Ikke relevant |
| Egnet for tilfeldig veksling | Nei           |

### Produktdata

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Produktnavn for bestilling        | TCW060 2xTL-D58W HF |
| Fullstendig produktnavn           | TCW060 2xTL-D58W HF |
| Full EOC                          | 871155981382099     |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3300286             |
| Bestillingskode                   | 81382099            |
| Materialenr. (12NC)               | 910503611118        |
| Lokal bestillingskode             | 3300286             |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                   |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711559813820       |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                   |
| EAN/UPC – boks                    | 8711559813929       |

### Målskisse



| Product             | A        | B        |
|---------------------|----------|----------|
| TCW060 2xTL-D58W HF | 1 200 mm | 1 570 mm |

