



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu



Informacje ogólne		Kąt rozsyłu źródła światła	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]	Barwa źródła światła	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Znak CE	Tak	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	25
Okres gwarancji	3 lata	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie palności	-	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie ENEC	-	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Prąd rozruchowy	24 A
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozruchu	0,3 ms
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-	Zużycie energii	110 58 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Liczba źródeł światła	2	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
		Przewód	-

TCW060

Liczba produktów na MCB 16 A typu B	15
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczipienia (Nom)	1 200 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 570 mm
Całkowita szerokość	136 mm
Całkowita wysokość	90 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	90 x 136 x 1570 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D58W HF
Pełna nazwa produktu	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Kod zamówienia	81382099
Materiał Nr (12NC)	910503611118
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559813820
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711559813929

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

