



TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 W, 32 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwannenleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]
CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	3 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	-
ENEC-Zeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Anzahl Lichtquellen	1
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad
Farbe der Lichtquelle	-



Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	26
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
Einschaltstrom	12 A
Einschaltzeit	0,3 ms
Energieverbrauch	28 32 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	-

TCW060

Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	25
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	800 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.215 mm
Gesamte Breite	81 mm
Gesamte Höhe	74 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	74 x 81 x 1215 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkenwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TCW060 1xTL5-28W HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 1xTL5-28W HF
Gesamt-Produktcode	871155981383799
Bestellcode	81383799
Material-Nr. (12NC)	910503611218
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813837
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711559813936

Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 mm	1.215 mm

