



TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 W, 32 W, Elektronisk høyfrekvens

Basic Waterproof er et økonomisk, kompakt og vanntett armatur som er utviklet for bruk i tøffe omgivelser. Tilgjengelige for bruk med TL-D- og TL5-lyskilde. Armaturen er IP65, og kommer kun med elektroniske forkoblinger. En konkurransedyktig og energibesparende løsning for bruk på steder med mye fukt – med et kostnadsnivå som kan konkurrere med elektromagnetiske løsninger. Et fleksibelt takfeste sørger for enkel montering.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Inngangsspenning	220 til 240 V
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Line Frequency	50 to 60 Hz
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]	Opprinnelig CLO strømforbruk	Not applicable W
CE-merke	Ja	Startstrøm	12 A
Garantiperiode	3 år	Innløpstid	0,3 ms
Brennbarhetsmerke	-	Effektforbruk	28 32 W
ENEC-merke	-	Effektfaktor (brøk)	0.9
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
I samsvar med EU RoHS	Ja	Kabel	-
Teknisk belysning		Antall produkter på MCB på 16 A type B	25
Antall lyskilder	1	Temperatur	
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)	Omgivelsestemperatur	-15 til +25 °C
Lyskildefarge	-	Kontroller og dimming	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, prismatisk	Kan dimmes	Nei
Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	26	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

TCW060


Mekanikk og innfatning	
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Avstand, festepunkt (nom.)	800 mm
Innfatningsfarge	Grå
Total lengde	1 215 mm
Total bredde	81 mm
Total høyde	74 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	74 x 81 x 1215 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,01 %

Målskisse



Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCW060 1xTL5-28W HF
Fullstendig produktnavn	TCW060 1xTL5-28W HF
Full EOC	871155981383799
Lokal kodebeskrivelse	3300293
Bestillingskode	81383799
Materialenr. (12NC)	910503611218
Lokal bestillingskode	3300293
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559813837
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711559813936



Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 mm	1 215 mm

