



TCW060

TCW060 2xTL5-28W HF

2, TL5, 28 W, 63 W, Electronic high-frequency

TCW060 on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Se on taloudellinen, pieni ja vesitiivis valaisin. TL-D- ja TL5-lampuille on saatavana omat versionsa. Valaisimella on IP65-suojausluokka, niin ettei vettä tai pölyä pääse sen sisälle. Valaisin toimii vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Tämä on kilpailukykyinen ratkaisu kosteisiin tiloihin. Joustava kiinnitysjärjestelmä helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	HF [Electronic high-frequency]
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värlämpötila (nim.)	-
Valonlähteiden lukumäärä	2
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	-
Optisen kuvn tyyppi	Prismaattinen polykarbonaattikupu
Häikäisyindeksi	26

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	Not applicable W
Kytkevätvirtasysäys	20 A
Kytkenäaika	0,35 ms
Virrankulutus	28 63 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Ruuviliitinkytkenärima, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	15

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-15...+25 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnityspisteen pituuden etäisyys (nim.)	800 mm
Kotelon väri	Harmaa
Kokonaispituus	1 215 mm
Kokonaisleveys	116 mm
Kokonaiskorkeus	74 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	74 x 116 x 1215 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
-------------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,01 %
--	--------



Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	TCW060 2xTL5-28W HF
Koko tuotenimi	TCW060 2xTL5-28W HF
Full EOC	871155981384499
Paikallisen koodin kuvaus	4351431
Tilauskoodi	81384499
Tuotekoodi (12NC)	910503611318
Paikallinen koodi	4351431
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559813844
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	8
EAN/UPC – laatikko	8711559813943

Mittapiirros



Product	A	B
TCW060 2xTL5-28W HF	800 mm	1 215 mm

