



TCW060

TCW060 2xTL5-28W HF

2, TL5, 28 W, 63 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	3 lata
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-
Liczba źródeł światła	2
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Barwa źródła światła	-
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu

Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	26
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Prąd rozruchowy	20 A
Czas rozruchu	0,35 ms
Zużycie energii	28 63 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	15
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	800 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 215 mm
Całkowita szerokość	116 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 116 x 1215 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)



Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
--	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-28W HF
Pełna nazwa produktu	TCW060 2xTL5-28W HF
Full EOC	871155981384499
Kod zamówienia	81384499
Materiał Nr (12NC)	910503611318
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559813844
Numerator - Packs per outer box	8
EAN/UPC - Opakowanie	8711559813943

Rysunki techniczne

Product	A	B
TCW060 2xTL5-28W HF	800 mm	1 215 mm

