



TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1, TL5, 35 W, 39 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwanneleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]		-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CE-Zeichen	Ja	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	26
Garantiedauer	3 Jahre	Betrieb und Elektrik	
Entflammbarkeitszeichen	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
ENEC-Zeichen	-	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
EU RoHS-konform	Ja	Einschaltstrom	24 A
Lichttechnische Daten		Einschaltzeit	0,25 ms
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-	Energieverbrauch	35 39 W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Anzahl Lichtquellen	1	Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad		

TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	16

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1.000 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.515 mm
Gesamte Breite	81 mm
Gesamte Höhe	74 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	74 x 81 x 1515 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
------------------	----------------

Initialkennwerte (IEC-konform)

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
----------------------------	--------

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
-----------------------------------	--------



Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten

Bestell-Produktname	TCW060 1xTL5-35W HFS
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 1xTL5-35W HFS
Gesamt-Produktcode	871155981385199
Bestellcode	81385199
Material-Nr. (12NC)	910503611418
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813851
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711559813950

Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFS	1.000 mm	1.515 mm

