



TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1, TL5, 35 W, 39 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Kąt rozsyłu światła oprawy	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	-
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]		26
Znak CE	Tak	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	3 lata	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie palności	-	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Oznaczenie ENEC	-	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Prąd rozruchowy	24 A
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozruchu	0,25 ms
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	35 39 W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Liczba źródeł światła	1	Przewód	-
Kąt rozsyłu źródła światła	- °	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	16
Barwa źródła światła	-		

TCW060

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 515 mm
Całkowita szerokość	81 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 81 x 1515 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
--	--------



Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL5-35W HFS
Pełna nazwa produktu	TCW060 1xTL5-35W HFS
Full EOC	871155981385199
Kod zamówienia	81385199
Materiał Nr (12NC)	910503611418
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559813851
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711559813950

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFS	1 000 mm	1 515 mm

