



Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH RG

Latina, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 В, Теплый белый 830, Электронный высокочастотный, Белый

Latina — это встраиваемый даунлайт для компактных люминесцентных ламп PL-C с пружинными зажимами для простой и быстрой установки. Поставляются модели круглой и квадратной форм. Latina поставляется в комплектности, готовой для монтажа, включая наличие ламп и смонтированного ПРА. Круглые модели поставляются в двух вариантах: стеклянные (матовое или прозрачное декоративное стекло) или открытые. Для открытых моделей аналогичные стеклянные конструкции поставляются в качестве аксессуаров (приобретаются отдельно). Квадратные модели всегда поставляются со стеклом.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Код семейства продуктов	FBH024 [Latina]
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 960 °C, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2
Цвет источника света	Теплый белый 830

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 230 до 240 Вт
Энергопотребление	18 В
Соединение	-
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Latina FBH024

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH RG
Полное название продукта	FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH RG
Полный код продукта	871794388500899
Код заказа	910503633918
Материал № (12NC)	910503633918

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943885008
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8717943885336

Чертеж размеров

