



Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 blanco neutro, Electrónico, alta frecuencia, Blanco

Latina es un downlight empotrado para lámparas compactas fluorescentes PL-C, con clips para una instalación rápida y sencilla. Está disponible en modelos cuadrados y redondos. Latina se suministra en kits listos para instalar que incluyen lámparas, cristal y cajas portaequipos independientes preconectadas. Los modelos redondos están disponibles con cristal transparente y con cristal mate.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Código de familias de lámparas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Color de la carcasa	Blanco
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]	Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 960 °C, duración 5 s	Condiciones de aplicación	
Datos técnicos de la luz		Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Número de fuentes de luz	2	Datos de producto	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Nombre de producto del pedido	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG
Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG
Tensión de entrada	230 a 240 V	Full EOC	871794388506099
Consumo de energía	26 W	Código de pedido	88506099
Conexión	-	Código 12NC	910503634518
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8717943885060

Latina FBH024

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8717943885398

Plano de dimensiones

