



Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 semleges fehér, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás, Fehér

A Latina egy süllyesztett álmennyezeti mélysugárzó, amely PL-C kompakt fénycsövek befogadására alkalmas, és rugós kapcsokkal egyszerűen és gyorsan szerelhető fel. Szögletes és kerek kialakításban is elérhető. A Latina felszerelésre kész készletben vásárolható meg, amely a fényforrásokat és az előre csatlakoztatott, de különálló szerelvényeket is tartalmazza. A kerek változatok üveggel (opál vagy átlátszó dekorüveg) vagy nyitott változatban rendelhetők. A nyitott változatokhoz külön rendelhető tartozékként elérhetők az üveggel szerelt változatok dekorüvegei. A szögletes változatok csak üveggel érhetők el.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V
Teljesítményfelvétel	26 W

Csatlakoztatás	–
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG
Teljes terméknév	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG

Latina FBH024

Full EOC	871794388506099
Rendelési kód	88506099
Cikkszám (12NC)	910503634518
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943885060

Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943885398

Méretezett rajza

