



Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 blanco neutro, Electrónico, alta frecuencia, Blanco

Latina es un downlight empotrado para lámparas compactas fluorescentes PL-C, con clips para una instalación rápida y sencilla. Está disponible en modelos cuadrados y redondos. Latina se suministra en kits listos para instalar que incluyen lámparas, cristal y cajas portaequipos independientes preconectadas. Los modelos redondos están disponibles con cristal transparente y con cristal mate.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 960 °C, duración 5 s
Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	2
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Consumo de energía	26 W
Conexión	-

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG
Nombre completo del producto	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG
Full EOC	871794388507799
Código de pedido	88507799
Código 12NC	910503634618
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943885077

Latina FBH024

Numerador SAP - Paquetes por caja	4
exterior	
Embalaje con código EAN/UPC	8717943885404

Plano de dimensiones

