




Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości, Biel

Latina to oprawa do wbudowania typu downlight przeznaczona dla kompaktowych świetlówek PL-C, z łącznikami sprężystymi dla łatwej i szybkiej instalacji. Dostępne są modele kwadratowe i okrągłe. Latina dostarczana jest w zestawach gotowych do instalacji, wraz z lampami i skrzynką osprzętową. Modele okrągłe są dostępne w wersjach szklanych (szkło matowe lub przezroczyste szkło dekoracyjne) lub w wersjach otwartych. W przypadku wersji otwartych, te same projekty szkła są dostępne jako akcesoria (zamawiane oddzielnie). Wersje kwadratowe są zawsze dostarczane ze szkłem.

Dane produktu

Informacje ogólne		Połączenie	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	-	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Mechanika i korpus	
Znak CE	Tak	Kolor Korpusu	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Biel	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	
Liczba źródeł światła	2	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Klasa ochrony IEC	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Klasa bezpieczeństwa I	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V	Warunki dotyczące zastosowań	
Zużycie energii	26 W	Nadaje się do losowego przełączania	
		Nie dotyczy	
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG	
		Pełna nazwa produktu	
		FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG	

Latina FBH024

Full EOC	871794388507799
Kod zamówienia	88507799
Materiał Nr (12NC)	910503634618
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943885077

Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8717943885404

Rysunki techniczne

