




Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 branco neutro, Eletrónico, alta frequência, Branco

Latina é um projecto de tecto encastrado para lâmpadas PL-C fluorescentes compactas, com fixações de mola para uma instalação rápida e fácil. Disponível nos modelos quadrado e redondo. Latina é fornecida em versões de kit prontas a instalar, incluindo as lâmpadas e caixa de equipamento pré-ligada em separado. Os modelos redondos estão disponíveis nas versões em vidro (vidro fosco ou vidro decorativo transparente) ou nas versões abertas. Nas versões abertas, os mesmos estilos de vidros estão disponíveis como acessórios (a encomendar em separado). As versões quadradas são sempre fornecidas com vidro.

Dados do produto

Informações gerais		Ligação	
Código da família das lâmpadas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	-	
Equipamento	HF [Eletrónico, alta frequência]	Características mecânicas e compartimento	
Marca CE	Sim	Cor do compartimento	Branco
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Aprovação e aplicação	
Teste de resistência do cabo	Temperatura 960 °C, duração 5 s	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Caraterísticas técnicas da luz		Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Número de fontes de luz	2	Condições de aplicação	
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Dados do produto	
Tensão de entrada	230 a 240 V	Nome de produto da encomenda	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH
Consumo de Energia	26 W		FRG

Latina FBH024

Nome do produto completo	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG
Código do produto completo	871794388507799
Código de encomenda	88507799
N.º material (12NC)	910503634618
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8717943885077
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8717943885404

Desenho dimensional

