




Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutrálna biela, Elektronický, vysokofrekvenčný, Biela

Latina je vstavané stropné svetidlo pre kompaktné žiarivky PL-C s jednoduchou a rýchlou montážou pomocou pružných svoriek. Dostupné sú štvorcové a kruhové modely. Latina sa dodáva pripravená na montáž kompletne so žiarivkami, vrátane samostatnej predradnikovej skrinky pre priame zapojenie. Kruhové verzie sú dostupné v prevedeniach so skleneným krytom (matné sklo alebo číre dekoratívne sklo) alebo v otvorenej verzii. Otvorená verzia umožňuje doinštalovať uvedené sklenené kryty ako príslušenstvo (potrebne objednať samostatne). Štvorcové verzie sú vždy so skleneným krytom.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Predradník	HF [Elektronický, vysokofrekvenčný]
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 960 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	2
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 až 240 V
Spotreba	26 W

Zapojenie	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG
Úplný názov produktu	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG

Latina FBH024

Úplný kód produktu	871794388507799
Objednávkový kód	88507799
Č. materiálu (12NC)	910503634618
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943885077

Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8717943885404

Rozmerový obrázok

