




Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości, Biel

Latina to oprawa do wbudowania typu downlight przeznaczona dla kompaktowych świetlówek PL-C, z łącznikami sprężystymi dla łatwej i szybkiej instalacji. Dostępne są modele kwadratowe i okrągłe. Latina dostarczana jest zestawach gotowych do instalacji, wraz z lampami i skrzynką osprzętową. Modele okrągłe są dostępne w wersjach szklanych (szkło matowe lub przezroczyste szkło dekoracyjne) lub w wersjach otwartych. W przypadku wersji otwartych, te same projekty szkła są dostępne jako akcesoria (zamawiane oddzielnie). Wersje kwadratowe są zawsze dostarczane ze szkłem.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	26 W

Połączenie	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH
Pełna nazwa produktu	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH

Latina FBH024

Full EOC	871794388511499
Kod zamówienia	88511499
Materiał Nr (12NC)	910503635018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943885114

Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8717943885442

Rysunki techniczne

