




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC

4, TL5, 14 W, 840 nøytralhvit, HF Standard, Speil med høy glans, rasterfilter i matt aluminium, Push-in-kontakt og strekkavlastning

Philips Basic TBS165 er en modulbasert armaturserie som passer inn i nettverksmoduler på 600 mm i åpne tak, skjulte tak og gipstak. I kombinasjon med en HF-forkobling og MASTER TL5-lyskilder, gir Basic TBS165 rom for betydelige energibesparelser ved utskiftning av gamle elektromagnetiske installasjoner. Det firkantede armaturet er bare 55 mm høyt med en meget flat innfatning, og kan benyttes til almennbelysning på en rekke bruksområder på kontorer, skoler og i butikker (supermarkeder, hobbyvareutsalg). Basic TBS165 veier lite, har en ekstern kobling og forhåndsinstallerte lyskilder noe som gir en meget enkel montering.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HFS [HF Standard]
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	4
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Speil med høy glans, rasterfilter i matt aluminium
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V

Effektforbruk	14 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig vekslings	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC
Fullstendig produktnavn	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC

TBS165

Full EOC	871794388801600
Lokal kodebeskrivelse	3254234
Bestillingskode	88801600
Materialenr. (12NC)	910503651718
Lokal bestillingskode	3254234
SAP-teller – antall per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8717943888016
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943888016

Målskisse

