



TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC

4, TL5, 14 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Standard, Odbłyśnik wyskopolerowany, matowy, aluminium, raster, Szybkozłączka i odciążka

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Odbłyśnik wyskopolerowany, matowy, aluminium, raster	
Osprzęt	HFS [HF Standard]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Zużycie energii	14 W
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Połączenie	Szybkozłączka i odciążka
Dane techniczne oświetlenia		Certyfikaty i zastosowania	
Liczba źródeł światła	4	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
		Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

TBS165

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC
Pełna nazwa produktu	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC
Full EOC	871794388804700
Kod zamówienia	88804700

Materiał Nr (12NC)	910503652018
--------------------	--------------

Numerator - Quantity Per Pack	1
-------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943888047
------------------------------	---------------

Numerator - Packs per outer box	1
---------------------------------	---

EAN/UPC - Opakowanie	8717943888047
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

