




TBS165

TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC

3, TL5, 14 W, 840 Ουδέτερο λευκό, HF Standard, Οπτικό σύστημα υψηλής ανακλαστικότητας, διπλό παραβολικό, κλειστό, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Το φωτιστικό TBS165, που σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες για ενεργειακά αποδοτικό βασικό φωτισμό, επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας, αντικαθιστώντας τις απαρχαιωμένες ηλεκτρομαγνητικές λύσεις με την τεχνολογία Philips TL5. Καθώς περιλαμβάνει πρωτοποριακό ειδικό οπτικό σύστημα TL5, μια ποικιλία από μπαλαστ, αισθητήρες (ανίχνευση παρουσίας, ρύθμιση φυσικού φωτός) και φωτισμό εκτάκτου ανάγκης, η σειρά TBS165 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό φωτισμό σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως γραφεία, διάδρομοι, σχολεία και καταστήματα (σουπερμάρκετ, καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης). Χάρη στο συνδυασμό εξοπλισμού υψηλής συχνότητας, αισθητήρων και λαμπτήρων MASTER TL5 επιτρέπει τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Το χαμηλό χωνευτό φωτιστικό ταιριάζει σε εκτεθειμένες οροφές. Είναι πολύ βολικό το ότι δεν χρειάζεται να ανοιχτεί, καθώς διαθέτει προεγκατεστημένους λαμπτήρες και μπορεί να συνδεθεί από το εξωτερικό.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τύπος οπτικού συστήματος	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]	Οπτικό σύστημα υψηλής ανακλαστικότητας, διπλό παραβολικό, κλειστό	
Σύστημα ελέγχου	HFS [HF Standard]	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Σήμανση CE	Ναι	Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	Κατανάλωση ενέργειας	14 W
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Εγκριση και Εφαρμογή	
Αριθμός φωτεινών πηγών	3	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό		

TBS165

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Πλήρες όνομα προϊόντος	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Full EOC	871794388808500

Κωδικός παραγγελίας	88808500
Αρ. υλικού (12NC)	910503652418
Τοπικός κωδικός	TBS165H314C6/84
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8717943888085
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8717943888085

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

