



# TBS165

## TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC

3, TL5, 14 W, 840 blanco neutro, HF estándar, Óptica de alto brillo, doble parabólica, cerrado, Conector push-in y retenedor

TBS165 es una gama de luminarias empotrables de Philips diseñadas para techos de modulaciones estándar de perfil visto o perfil oculto. Combina un equipo de alta frecuencia y lámparas MASTER TL5 de Philips y propicia un sustancial ahorro de energía en sustitución de las versiones electromagnéticas. Con una altura de 50 mm y provista de un marco ultra plano, esta luminaria cuadrada puede usarse para iluminación general en oficinas, colegios y comercios (supermercados, bricolaje). TBS165 es ligera de peso e incluye conector externo y lámparas pre-montadas para simplificar la instalación.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Tensión de entrada	220 a 240 V
Equipo	HFS [HF estándar]	Consumo de energía	14 W
Marca CE	Sí	Conexión	Conector push-in y retenedor
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Datos técnicos de la luz		Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Número de fuentes de luz	3	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Condiciones de aplicación	
Tipo de óptica	Óptica de alto brillo, doble parabólica, cerrado	Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

# TBS165

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Nombre completo del producto	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Full EOC	871794388808500
Código de pedido	88808500
Código 12NC	910503652418
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8717943888085
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943888085

## Plano de dimensiones

