




TBS165

TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC

2, TL5, 28 W, 840 neutralna biel, HF Standard, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Szybkoszłączka i odciążka

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFS [HF Standard]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Połączenie	Szybkoszłączka i odciążka
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

TBS165

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC
Pełna nazwa produktu	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC
Full EOC	871794388812200
Kod zamówienia	88812200
Materiał Nr (12NC)	910503652818

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943888122
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8717943888122

Rysunki techniczne

