




# TBS165

## TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC

2, TL5, 28 W, 840 neutrální bílá, HF Standard, Vysoce lesklá zrcadlová matná hliníková mřížková clona, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Svítilidlo TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení. Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí technologií Philips TL5. Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5, možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosíky. K pohodlné montáži přispívá i skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

### Údaje o produktu

| Obecné informace        |                                     | Typ optiky                                             |                                              |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kód řady svítidel       | TL5 [TL5]                           | Vysoce lesklá zrcadlová matná hliníková mřížková clona |                                              |
| Předřadník              | HFS [HF Standard]                   |                                                        |                                              |
| Značka CE               | Ano                                 |                                                        |                                              |
| Značka hořlavosti       | Pro montáž na běžně hořlavé povrchy |                                                        |                                              |
| Test žhavým drátem      | Teplota 850 °C, doba 5 s            |                                                        |                                              |
| Světelně technické      |                                     | Provozní a elektrické                                  |                                              |
| Počet světelných zdrojů | 2                                   | Vstupní napětí                                         | 220 až 240 V                                 |
| Barva světelného zdroje | 840 neutrální bílá                  | Spotřeba energie                                       | 28 W                                         |
|                         |                                     | Připojení                                              | Zasunovací konektor a ochrana proti napínání |
|                         |                                     | Certifikace a použití                                  |                                              |
|                         |                                     | Kód ochrany proti vniknutí                             | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]         |

## TBS165

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02 [0,2 J standardní]              |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída I                 |
| <b>Podmínky použití</b>               |                                      |
| Vhodné pro náhodné spínání            | Nevztahuje se                        |
| <b>Označení a balení</b>              |                                      |
| Objednací název produktu              | TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC |
| Celý název výrobku                    | TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871794388813900 |
| Objednací kód                    | 88813900        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910503652918    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8717943888139   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1               |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8717943888139   |

### Rozměrové výkresy

