



TCW060

TCW060 1xTL5-49W HFS

1, TL5, 49 W, 55 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwannenleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]
CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	3 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	-
ENEC-Zeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Anzahl Lichtquellen	1
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad

Farbe der Lichtquelle	-
Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	26
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
Einschaltstrom	20 A
Einschaltzeit	0,25 ms
Energieverbrauch	49 55 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig

TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	20
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1.000 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.515 mm
Gesamte Breite	81 mm
Gesamte Höhe	74 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	74 x 81 x 1515 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

Abmessungsskizzen

Product	A	B
TCW060 1xTL5-49W HFS	1.000 mm	1.515 mm

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkenwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TCW060 1xTL5-49W HFS
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 1xTL5-49W HFS
Gesamt-Produktcode	871794389150499
Bestellcode	89150499
Material-Nr. (12NC)	910503667518
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943891504
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8717943891542



