



TCW060

TCW060 1xTL5-49W HFS

1, TL5, 49 W, 55 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás

A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelhetők. Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Előtétegyeségek száma	1 egység
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyűlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	-
Színvisszaadási index (CRI)	-
Fényforrások száma	1
Fényforrás sugárzási szöge	- fok
A fényforrás színe	-

Optikai búra típusa	Polikarbonát búra, prizmás
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	-
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	26
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	Not applicable W
Induló áramlökés	20 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	49 55 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	20

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15 – +25 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	1 000 mm
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	1 515 mm
Teljes szélesség	81 mm
Teljes magasság	74 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	74 x 81 x 1515 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízszugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Méretezett rajza

Product	A	B
TCW060 1xTL5-49W HFS	1 000 mm	1 515 mm

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,01 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW060 1xTL5-49W HFS
Teljes terméknev	TCW060 1xTL5-49W HFS
Full EOC	871794389150499
Rendelési kód	89150499
Cikkszám (12NC)	910503667518
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943891504
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943891542

