



TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2, TL5, 108 W, 49 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu



Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	26
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Okres gwarancji	3 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Oznaczenie palności	-	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Oznaczenie ENEC	-	Prąd rozruchowy	28 A
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Czas rozruchu	0,35 ms
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	108 49 W
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Przewód	-
Liczba źródeł światła	2	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	10
Kąt rozsyłu źródła światła	- °		
Barwa źródła światła	-		

TCW060

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 515 mm
Całkowita szerokość	116 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 116 x 1515 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-49W HFS
Pełna nazwa produktu	TCW060 2xTL5-49W HFS
Full EOC	871794389151199
Kod zamówienia	89151199
Materiał Nr (12NC)	910503667618
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943891511
Numerator - Packs per outer box	8
EAN/UPC - Opakowanie	8717943891559

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFS	1 000 mm	1 515 mm

