



Gondola

FWG251 2xPL-C/4P26W HF WH

2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás, Fehér

A Gondola üde, vonzó kialakítású világítótest, amely víz- és ütésálló, és a rongálásnak is ellenáll. Magas hatásfokú nagyfrekvenciás vezérlője jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, a hosszú élettartamú fényforrásnak köszönhetően pedig minimálisra csökkennek a karbantartási költségek. A Gondola falra és mennyezetre is szerelhető, és ideális megoldást kínál lépcsőházak, folyosók és a hasonló terek megvilágításához.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Fejelés - foglalat	G24Q-3 [G24q-3]
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	26 W

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	FWG251 2xPL-C/4P26W HF WH
Teljes terméknév	FWG251 2xPL-C/4P26W HF WH
Full EOC	871794389222899
Rendelési kód	89222899

Cikkszám (12NC)	910503668418
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943892228
Számláló – csomag külső dobozonként	4

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943892563
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

