



TBS165

TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR

3, TL5, 14 W, 840 blanc neutre, HF Standard, Optique haute brillance, double parabole, fermée, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

La gamme d'encastres TBS165 est conçue pour s'intégrer dans des plafonds module 60x600mm ou 1200x300mm à fers apparents. Combiné au ballast électronique haute fréquence, aux lampes MASTER TL5 et à sa mini-optique C6, le luminaire TBS165 permet de substantielles économies d'énergie en remplacement des solutions avec lampes TLD et ballasts électromagnétiques. Faisant 51mm d'épaisseur et de plaques inter-optiques discrètes, ce luminaire peut être utilisé pour l'éclairage général de bureaux, d'écoles ou même de magasins (supermarchés, magasins de bricolage). Le luminaire est fourni avec les lampes montées, un film de protection de l'optique et un filin de sécurité. Le luminaire TBS165 est facile et rapide à installer.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Fonctionnement et électricité	
Appareillage	HFS [HF Standard]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Marquage CE	Oui	Consommation électrique	14 W
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Approbation et application	
Données techniques de l'éclairage		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Nombre de sources lumineuses	3	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Température de couleur	840 blanc neutre		

TBS165

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR
Nom de produit complet	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR
Code EOC	871794389421500

Code de commande	89421500
Code 12NC	910503679118
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943894215
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943894215

Schéma dimensionnel

