



# AmphiLux, для встроенного монтажа

## BBD410 4xLED-HB-2700-6000 E 30

4 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Medium beam angle 30°

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Встраиваемые точечные подводные светодиодные светильники AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки. AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой, а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветное оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

### Данные о продукции

| Общая информация                       |                               | Срок службы до эффективности светотдачи в 50%   |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество источников света            | 4 [ 4 pcs]                    | Срок службы до эффективности светотдачи в 70%   | 200000 h              |
| Код лампового семейства                | LED-HB [ LED High Brightness] | Срок службы до эффективности светотдачи в 90%   | 147000 h              |
| Сменный источник света                 | No                            | Срок службы до эффективности светотдачи в 90%   | 43000 h               |
| ПРА                                    | E [ Empty, without gear]      | Optic type outdoor                              | Medium beam angle 30° |
| Драйвер / блок питания / трансформатор | No [ -]                       | Эксплуатационные и электрические характеристики |                       |
| Драйвер в комплекте                    | No                            | Входное напряжение                              | 12 V                  |
| Тип оптического плафона / линзы        | No [ -]                       |                                                 |                       |
| Класс защиты по МЭК                    | Класс безопасности III        |                                                 |                       |
| Маркировка CE                          | CE mark                       |                                                 |                       |


AmphiLux, для встроенного монтажа

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Системы управления и регулировка яркости света       |                                                       |
| Возможность изменения яркости света                  | Yes                                                   |
| Соответствие требованиям и область применения        |                                                       |
| Код защиты от проникновения                          | IP68 [ Защита от попадания пыли, водонепроницаемость] |
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                         |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |                                                       |
| Начальная светотдача                                 | 229 lm                                                |
| Начальная эффективность освещения светодиода         | 57 lm/W                                               |
| Нач. корр. цветовая температура                      | 2700–6000 K                                           |
| Нач. индекс цветопередачи                            | 80                                                    |
| Начальная входная мощность                           | 4 W                                                   |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Условия эксплуатации                  |                                |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +35 °C                  |
| Данные об изделии                     |                                |
| Полный код продукта                   | 871794389480299                |
| Название продукта для заказа          | BBD410 4xLED-HB-2700-6000 E 30 |
| EAN/UPC — продукт                     | 8717943894802                  |
| Код заказа                            | 910503684118                   |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                              |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 6                              |
| Материал № (12NC)                     | 910503684118                   |
| Вес нетто (шт.)                       | 0,825 kg                       |



Чертеж размеров



AmphiLux BBD/BVD400

