



Tempo 1 kleine Bauform

RVP151 MHN-TD70W IC S

MHN-TD, 70 W, Symmetrisch

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixierte, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können. Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	MHN-TD
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	1 Jahre
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbe der Lichtquelle	842 Neutralweiß
Typ optische Abdeckung	Flachglas
Optik im Außenbereich	Symmetrisch

Tempo 1 kleine Bauform

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	[NO] - W
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	[NO] - W
Energieverbrauch	70 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	-

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Grau

Form optische Abdeckung	Flach
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	303 mm
Gesamte Breite	306 mm
Gesamte Höhe	109 mm
Effektive Projektionsfläche	0,08 m²
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	109 x 306 x 303 mm


Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [2 J verstärkt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Produktdaten

Bestell-Produktname	RVP151 MHN-TD70W IC S
Gesamtbezeichnung des Produkts	RVP151 MHN-TD70W IC S
Gesamt-Produktcode	871794389751300
Bestellcode	89751300
Material-Nr. (12NC)	910503694918
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943897513
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8717943897513

Abmessungsskizzen



Tempo 1 kleine Bauform

