



Tempo 1 RVP151

RVP151 MHN-TD70W IC A

MHN-TD, 70 W, Aszimmetrikus

A Tempo fénycsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet fűzni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	MHN-TD
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	1 év
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	842 semleges fehér

Optikai búra típusa	Sikúveg
Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	[NO] - W
Végző állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	[NO] - W
Teljesítményfelvétel	70 W
Teljesítménytényező (tört)	0.85
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

Tempo 1 RVP151

Kábel	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	303 mm
Teljes szélesség	306 mm
Teljes magasság	109 mm

Hatékonyan megvilágított terület	0,08 m²
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	109 x 306 x 303 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Termékadatok

A termék megrendelési neve	RVP151 MHN-TD70W IC A
Teljes terméknev	RVP151 MHN-TD70W IC A
Full EOC	871794389752000
Rendelési kód	89752000
Cikkszám (12NC)	910503695018
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943897520
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943897520

Méretezett rajza

