




CoreLine, süllyesztett

RC120B LED27S/840 PSU W60L60

Coreline Recessed, LED Module, system flux 2700 lm, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki)

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolása, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]		B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Fejelés - foglalat	- [-]	Termékcsalád kódja	RC120B [Coreline Recessed]
Cserélhető fényforrás	Nem	Lighting Technology	LED
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]	Értéklétra	Teljesítmény
Előtét mellékelve	Igen	CE jelölés	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a		
		Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után
		Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
		ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Technikai adatok	
Fényáram	2 700 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Optikai búra típusa	Polikarbonát lineáris, selyemfényű
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	30 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L75
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RC120B LED27S/840 PSU W60L60
Teljes terméknev	RC120B LED27S/840 PSU W60L60
Full EOC	871794389756800
Rendelési kód	89756800
Cikkszám (12NC)	910503695218
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514183384
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943897568

