



CoreLine, felületre szerelt

SM120V LED27S/840 PSU W20L120

Coreline Surface, LED Module, system flux 2700 lm, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki)

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok


Általános információ		
Lámpacsalád kódja	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Fejelés - foglalat	- [-]	
Működtető szerelvény	-	
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány	
Termékcsalád kódja	SM120V [Coreline Surface]	
Lighting Technology	LED	
Értéklétra	Teljesítmény	
CE jelölés	Igen	

CoreLine, felületre szerelt

Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után
Technikai adatok	
Fényáram	2 700 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Optikai búra típusa	Polikarbonát lineáris, selyemfényű
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	30 W
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Acél
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Texturált

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0.2 J standard]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SM120V LED27S/840 PSU W20L120
Teljes terméknev	SM120V LED27S/840 PSU W20L120
Full EOC	871794389762900
Rendelési kód	89762900
Cikkszám (12NC)	910503695818
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514183445
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943897629

Méretezett rajza



CoreLine, felületre szerelt

