



TCW060

TCW060 1xTL-D36W EB

1, MASTER TL-D, 36 W, Elektroniczny

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	3 lata
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Barwa źródła światła	-
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu

Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	25
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Prąd rozruchowy	15 A
Czas rozruchu	0,37 ms
Zużycie energii	36 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	15
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 270 mm
Całkowita szerokość	86 mm
Całkowita wysokość	90 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	90 x 86 x 1270 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W EB	900 mm	1 270 mm

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL-D36W EB
Pełna nazwa produktu	TCW060 1xTL-D36W EB
Full EOC	871794389775999
Kod zamówienia	89775999
Materiał Nr (12NC)	910503696118
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943897759
Numerator - Packs per outer box	9
EAN/UPC – Opakowanie	8717943897810

