



TCW060

TCW060 2xTL-D36W EB

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Elektroniczny

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu światła oprawy	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka		25
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Okres gwarancji	3 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Oznaczenie palności	-	Początkowe zużycie energii CLO	Not applicable W
Oznaczenie ENEC	-	Prąd rozruchowy	20 A
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Czas rozruchu	0,37 ms
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	36 72 W
		Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Dane techniczne oświetlenia		Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-	Przewód	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	13
Liczba źródeł światła	2	Temperatura	
Kąt rozsyłu źródła światła	- °	Zakres temperatur otoczenia	Od -15°C do +25°C
Barwa źródła światła	-		
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu		

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	1 270 mm
Całkowita szerokość	136 mm
Całkowita wysokość	90 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	90 x 136 x 1270 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)



Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
--	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D36W EB
Pełna nazwa produktu	TCW060 2xTL-D36W EB
Full EOC	871794389776699
Kod zamówienia	89776699
Materiał Nr (12NC)	910503696218
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943897766
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8717943897827

Rysunki techniczne

Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W EB	900 mm	1 270 mm

