

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL-D58W EB

2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - Elektronik

Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.


Ürün veri

Genel Bilgiler		ENEC işareti	
Işık kaynağı sayısı	2 [2 pcs]	Garanti süresi	3 yıl
Lamba ailesi kodu	TL-D [MASTER TL-D]	Sabit ışık çıkışı	No
Işık kaynağının ışın açısı	- °	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	15
Lamba gücü	58 W	EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık kaynağı rengi	-	Birleşik parlama derecesi CEN	25
Birleşik paket	-	Çalıştırma ve Elektrikle ilgili Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Giriş Voltajı	220 to 240 V
Sürücü	EB [Elektronik]	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Optik kapak/lens türü	PCP [Polycarbonate bowl/cover prismatic]	Başlangıç CLO güç tüketimi	Not applicable W
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-	Kalkış Akımı	24 A
Acil durum aydınlatması	No [-]	Ani akım süresi	0,3 ms
Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu	Güç Faktörü (Min)	0,9
Kablo	-	Kontroller ve Dimming	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I	Dim Edilebilir	Hayır
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn		
Alev alma işareti	NO [-]		
Ülke modeli	NO [Norway]		
CE işareti	CE mark		

TCW060

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Genel uzunluk	1570 mm
Genel genişlik	136 mm
Genel yükseklik	90 mm
Renk	Gray
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	90 x 136 x 1570 mm (3.5 x 5.4 x 61.8 in)
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	-
Başlangıç giriş gücü	110 W

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-15 - +25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871794389778099
Sipariş ürün adı	TCW060 2xTL-D58W EB
EAN/UPC - Ürün	8717943897780
Sipariş kodu	89778099
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
SAP Malzemesi	910503696418
SAP Net Ağırlık (Parça Başı)	2,900 kg



Boyutlu çizim

1200

TCW060

