



C-Splash 2



C-Splash 2, 10° Clear Lens

C-Splash 2, 10° Clear Lens

Le C-Splash 2 est un projecteur submersible ultra fin conçu pour produire une couleur éclatante et une lumière à variation de couleur dans l'eau douce et l'eau salée jusqu'à une profondeur de 4,6 mètres. Grâce à son boîtier étanche en laiton moulé et à son matériel de réglage en bronze au silicium, le C-Splash 2 convient parfaitement aux applications aquatiques telles que les fontaines et les installations de parcs à thème ainsi qu'aux applications situées dans des environnements rudes.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	18 [18 pcs]
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Rouge, vert et bleu
Source lumineuse de substitution	Non
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Faisceau du luminaire	10°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III
Marquage CE	Marquage CE
Durée de vie à 50% du flux lumineux	50000 h
Type d'optique - extérieur	Faisceau intensif 10°
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 V
Fréquence d'entrée	0 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Couleur	Laiton
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP68 [Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l'eau sous pression]
Classe d'efficacité énergétique	G
Numéro d'enregistrement EPREL	942285
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	583 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	23,3 lm/W
Puissance initiale absorbée	31,3 W


C-Splash 2

Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé 50000	
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871794370185800
Nom du produit de la commande	BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS
Code barre produit	8717943701858

Code de commande	116-000024-01
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503700617
Net Weight (Piece)	10,000 kg
Code catalogue	116-000024-01
Description du code catalogue	C-Splash 2, 10° Clear Lens



Schéma dimensionnel



BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS

