



C-Splash 2



C-Splash 2, 10° Clear Lens

C-Splash 2, 10° Clear Lens

C-Splash 2 är en extra smal, vattentät armatur som genererar dynamiska färg effekter och färgväxlingseffekter i söt- och saltvatten ned till 4,6 meter. Det vattentäta armaturhuset av gjuten mässing och detaljerna i kiselbrons gör C-Splash 2 till det perfekta alternativet för belysning i vattenmiljö, i till exempel fontäner och temaparker eller andra krävande miljöer.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	18 [18 st]
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	10°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
CE-märkning	CE märkning
Livslängd vid 50 % ljusflöde	50000 h
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 10°
Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V
Ingångsfrekvens	0 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Färg	Mässing
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP68 [Dammtät, tryck- och vattentät]
Energieffektivitetsklass	G
EPREL-registreringsnummer	942285
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	583 lm
Initialt LED-ljusutbyte	23,3 lm/W
Initial ineffekt	31,3 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	50000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C


C-Splash 2

Produktdata	
Fullständig produktkod	871794370185800
Beställningsproduktnamn	BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS
EAN/UPC – Produkt	8717943701858
Beställningsnummer	116-000024-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1

Materialnummer (12NC)	910503700617
Net Weight (Piece)	10,000 kg
Katalognummer	116-000024-01
Beskrivning av katalognummer	C-Splash 2, 10° Clear Lens

IP 68

Måttskiss



BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS

