



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Kraftig lyseffekt, bred spredning av lyset og et vidt spekter av fargetemperaturer gjør at eW Cove MX Powercore kan brukes til aksentbelysning, indirekte allmennbelysning, og alle typer vegg- og dekorasjonsbelysning. eW Cove MX Powercore gir deg en miljøvennlig, energieffektiv belysningsløsning med fantastisk lyskvalitet og lysutbytte. Integrert Powercore-teknologi sørger for strømtilførselen direkte fra nettspenningen og eliminerer dermed behovet for ekstern strømforsyning.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	10 [10 pcs]	CE-merke	CE mark
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	UL-merke	UL and cUL mark
Lyskildefarge	Varmhvit	CCC-merke	CCC mark
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Driver inkludert	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optikktype	MB [Medium beam]	Kontroller og dimming	
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Kan dimmes	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	50° x 70°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Klar til å installeres	installasjonsklar		
Typebeskrivelse	No		

eW Cove MX Powercore

Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	305 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	384 lm
Opprinnelig lysytelse ved fargetemperatur på 2700 K	384 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,9 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	12.5 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	65000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	65000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
--	-------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871794379650299
Produktnavn for bestilling	BCX416 10xLED-HB-2700 100-277V MB
EAN/UPC – produkt	8717943796502
Bestillingskode	523-000050-01
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	910503700979
Net Weight (Piece)	0,460 kg
Katalognummer	523-000050-01
Katalognummerbeskrivelse	eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Målskisse



BCX416 10xLED-HB-2700 100-277V MB

